




## Prispaudiklių pora Bulle su priedais, Griovelio plotis a: 14mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	375110 14
GTIN	4020772072964
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

**Modelis:**

Žema konstrukcija, jokių išlindusių užveržimo varžtų. Tvirtina bet koku kampu su stalo griovelio. Veržiant šoninį pleištinio prispaudiklio varžtą, detalė, veikiama prispaudimo jėgos, stipriai prisispaudžia prie staklių stalo.

**Paskirtis:**

Žemų plokščių šoniniam užspaudimui tiesiai prie staklių stalo.

**Apdirbama medžiaga:**

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 tvirtinimo varžtais, DIN 912, 10.9, T formos spraustuku ir šešiabriauniu atsuktuvu ISO 2936 C.

**Pastaba:**

Parduodami tik poromis!

### Techninis aprašymas

Griovelio plotis a	14 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	20 mm
Plotis	40 mm
Užveržimo varžtams	M12

Tipas	6490
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas