



Plokščiasis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375115 22
GTIN	4020772374198
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Žema konstrukcija, plokščiasis prispaudiklis pristumiamas prie detalės. Paskui priveržiami abu tvirtinimo varžtai prie staklių stalo. Sukant užspaudiklio varžtą detalė užspaudžiama.

Paskirtis:

Skirtas plokščių detalių šoniniam užspaudimui, kad būtų galima pilnai apdirbti visą plokštumą. Galima naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Techninis aprašymas

Tarpinis aukštis H_1	22 mm
Minimalus aukštis h_1	22 mm
Užveržimo jėga F_2 vertikaliai	18 kN
Sriegis G	M20
Užveržimo jėga F_1 horizontaliai	36 kN
Maksimalus aukštis h_2	36 mm
Griovelio plotis a	22 mm
Ilgis l	152 mm
Plotis B	62 mm

Tipas	6496
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas