

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 210mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	373500 210
GTIN	4020772072438
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

**Pastaba:**

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme Ø 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

**Techninis aprašymas**

maksimalus aukštis	210 mm
minimalus aukštis	140 mm
Galvos Ø	70 mm
Apatinės dalies Ø	80 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	20 - 40 mm
Keliamoji galia	170 kN
Tipas	6400

Produkto rūšis

Sukamas kėliklis