

**PLANOLITH****Universalus tikslųjų matavimų stalas su 3-D NOGA svirtimi, Stalo ilgis × plotis: 400X400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Produktų klasė	46H

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo plokštumos pritrintos deimantu, su patikros sertifikatu. Masyvi 3-D šarnyrinė svirtis su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Tolygiai reguliuojama fiksavimo jėga. Lengvai ir paprastai pastatomas. Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis.

Su tiksliais reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 colio ir matuokliams su kregždės uodegos formos kreipiamąja.

**Techninis aprašymas**

Svoris	28 kg
3D šarnyrinės jungties veikimo spindulys	600 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>2</sub>	223 mm
Prijungimo sriegis	M10×1,25
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>1</sub>	287 mm
Norma	DIN 876/1

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

## Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

## Priedai

3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442110 600
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442114 600
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM