

PLANOLITH**Universalus tikslųjų matavimų stalas granitas, Stalo ilgis: 260mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442534 260
GTIN	2050002047044
Produktų klasė	46H

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.

Tikslusis matavimo stalas su universaliu matavimo stovu. 3 taškų fiksavimas geram stabilumui.

Indikatoriaus laikiklis su tiksliu regulatoriumi jungiamiesiems antgaliams Ø 6 mm, 8 mm, 3/8" ir svirtiniams matuokliams su kregždės uodegos formos kreipiamąja.

Lygumas ≤ 2 μm.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumos ilgis	200 mm
Stalo plotis	140 mm
Išnešimas	210 mm
Matavimo plokštumos plotis	140 mm
Skersinės svirties Ø	16 mm
Svoris	7 kg

Maksimalus matavimo aukštis	260 mm
Prijungimo sriegis	M10
Stulpo Ø	18 mm
Stalo ilgis	260 mm
Norma	DIN 876
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------