

**Sustiprinta reguliuojama atrama, Maksimalus aukštis: 460mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	374400 460
GTIN	4020772072643
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

- Sraigtas ir korpusas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas dažytas.
- Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

**Pastaba:**

Su  $\varnothing$  12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375030.

**Techninis aprašymas**

Keliamoji galia	60 kN
Pado ilgis	220 mm
Pado plotis	190 mm
maksimalus aukštis	460 mm
centrinis atstumas tarp griovelių	150 mm
šešiakampė galvutė	65 mm
minimalus aukštis	290 mm

Įpjovos plotis	26 mm
Tipas	6435S
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis