



Trikojo pagrindas, Tipas: F



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442120 F
GTIN	7290005398223
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

Skirtingi vidiniai sriegiai įvairių šarnyrinių svirtų tvirtinimui.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	1000 N
Prijungimo sriegio suregulavimas	divers
Aukštis	55 mm
Modelis	Flexi magnetas
Prijungimo sriegis	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Plotis	50 mm
Ilgis	75 mm

Produkto rūšis

Magnetinis padas

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442110 600
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442114 600
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240