

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	373500 300
GTIN	4020772072445
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme Ø 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

minimalus aukštis	190 mm
Keliamoji galia	350 kN
maksimalus aukštis	300 mm
Galvos Ø	80 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	20 - 40 mm
Apatinės dalies Ø	100 mm
Tipas	6400

Produkto rūšis

Sukamas kėliklis