



Trikojo pagrindas, Tipas: V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442120 V
GTIN	7290003243327
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Vakuuminis padas tvirtinimui prie visų lygių ir neporėtų paviršių.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegio sureguliuojimas	šoninis
Aukštis	26 mm
Prijungimo sriegis	M8
Modelis	Vakuuminis pagrindas
Ilgis	100 mm
Sukibimo jėga	350 N
Plotis	100 mm
Produkto rūšis	Magnetinis padas

Priedai

3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1