

**Sustiprinta reguliuojama atrama, Maksimalus aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	374400 750
GTIN	4020772072650
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

- Sraigtas ir korpusas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas dažytas.
- Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

**Pastaba:**

Su  $\varnothing$  12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375030.

**Techninis aprašymas**

Pado plotis	190 mm
Pado ilgis	220 mm
Įpjovos plotis	26 mm
šešiakampė galvutė	65 mm
minimalus aukštis	430 mm
Keliamoji galia	50 kN
centrinis atstumas tarp griovelių	150 mm

maksimalus aukštis	750 mm
Tipas	6435S
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis