

PLANOLITH**Universalus didelis tikslųjų matavimų stalas granitas, Stalo ilgis: 400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442570 400
GTIN	2050001051141
Produktų klasė	46H

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.

Su vienu **T formos grioveliu galinėje išilginėje briaunoje, stulpelių perstūmimui ir pritvirtinimui**, su aukščio reguliatoriumi ir tiksliuoju reguliatoriumi ant skersinės svirties, matavimo svirtis chromuota. Laikrodinio indikatoriaus jungiamiesiems antgaliams $\varnothing 8$ mm.

Lygumas $\leq 3 \mu\text{m}$.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomos **papildomos pristatymo sąlygos**.

Techninis aprašymas

Svoris	44 kg
Išnešimas	300 mm
Stalo plotis	300 mm
Stalo ilgis	400 mm
Stulpo \varnothing	35 mm

Maksimalus matavimo aukštis	400 mm
Norma	DIN 876
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------