



Gylmatis, Matavimo diapazonas: 800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418000 800
GTIN	4045197203618
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifotos. Nonijaus skalė matinė, chromuota.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 500 dėžutėje.

Techninis aprašymas

Matavimo antgalis b	13 mm
Matavimo antgalis a	10 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 800 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Tiltelio ilgis	250 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	20×5 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,12 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000