



## Universalus matavimo stalas, Stalo ilgis: 180mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	442940 180
GTIN	4030234000114
Produktų klasė	46K

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas ketaus pagrindas, stačiakampis matavimo stalas. Matavimo stalo paviršius grūdintas, tiksliai nušlifluotas, su grioveliais dulkėms. Tvirta, grūdinta arba chromuota kolona su didelio žingsnio sriegiu ir reguliavimo veržle. Grūdinta arba chromuota, horizontaliai judanti skersinė svirtis laikrodiniams arba svirtiniams indikatoriams. Laikrodinio indikatoriaus laikiklio  $\varnothing$  8 mm keičiamas (10 h7 pagal papildomą užklausimą).

**Lygumas  $\leq 16 \mu\text{m}$ .**

### Techninis aprašymas

Stalo ilgis	180 mm
Išnešimas	180 mm
Skersinės svirties $\varnothing$	22 mm
Stulpo $\varnothing$	35 mm
Svoris	13 kg
Stalo plotis	98 mm

Maksimalus matavimo aukštis	180 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

## Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------