

Mahr**Skaitmeninis gylymatas IP 67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 418702 500 |
| GTIN | 4059192003463 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyvi matavimo sistema. Matavimo plokštumos tiksliai šlifluotos. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz., atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr. 418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 500 mm |
| Tiltelio ilgis | 150 mm |
| Kalibravimas | A1 |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 8,5 mm |
| Matavimo liniuotės skersmuo | 16×4 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Baterijų kiekis | 1 |
| IP apsaugos klasė | IP 67 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX |
| visos dalys | grūdintas |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Gylmatis |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm | 021010 500 |
| KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm | 021000 500 |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Siųstuvas Tipas S4E | 498966 S4E |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
| | 498940 USB2 |

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2

| | |
|--|-----------|
| Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2 | 498940 R2 |
| Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2 | 498940 D2 |
| Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas | 498965 |
| Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm | 418630 |
| Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas | 498975 |
| Papildomas tiltelis 300 mm | 418610 |