




## Radialinio mušimo matuoklis RPGR, Kai maksimalus ruošinio Ø: 240mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	443230 240
GTIN	2050001698810
Produktų klasė	46L

### Aprašymas

#### Modelis:

Grūdinta ir šlifluota atraminė plokštė, korpusas iš itin tvirto aliuminio. Reguliuojami itin didelės apkrovos atlaikantys kontroliniai ratukai, vienas iš jų pritaikomas skirtingų skersmenų detalėms (iki 60 mm). Tinkamam naudojimui **papildomai reikalingas** šarnyrinis stovas laikrodinio indikatoriaus arba svirtinio matuoklio pritvirtinimui.

#### Paskirtis:

Besisukančių dalių Ø iki 240 mm skersmens, galinio ir radialinio mušimo patikrinimas.

#### Tikslumas:

Radialinio mušimo tikslumas **0,002 mm**.

#### Tiekimo sudėtis:

Pagrindo plokštė su 2 kontroliniais ratukais, iš jų 1 ratukas reguliuojamo aukščio (be šarnyrinio stovo ir laikrodinio indikatoriaus).

#### Priedai pasirinktinai:

Šarnyrinis stovas su T formos kreipiančiaja Nr. 443295.

### Techninis aprašymas

Atraminės plokštės plotis	200 mm
Atraminės plokštės ilgis	600 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	240 mm
Svoris	30 kg

T griovelio plotis H7	10 mm
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas

---

## Priedai

Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 200 mm	443295 200
Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 130 mm	443295 130