

Mitutoyo**Precizinis aukščio žymeklis, Ženklinimo aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	443500 300
GTIN	4946368096223
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas padas su nušlifuo tu pagrindu, **liniuotė grūdinta ir šlifauta**. Visos chromuotos skalės dalys matinės. Skalė su aiškiomis, juodomis padalomis. Su tiksliu reguliavimu. Šiek tiek paauskštinti liniuotės kraštai neleidžia slankikliui pažeisti skalės. Skalės nulinė vertė ir ženklinimo smaigalys sureguliuoti pagal pado stovėjimo padėtį (ženklinimo galimybė nuo „0“). Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Ženklinimo adata **padengta kietlydiniu**. Su reguliuojama matavimo liniuote.

Techninis aprašymas

Ženklinimo aukštis	300 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis	28×9 mm
Kalibravimas	E1
Pado ilgis	135 mm
Pado plotis	91 mm
Nonijaus skalė	1/50 mm

Leistina paklaida	0,04 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

Paslaugos

KalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024630 300
DAkS kalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024640 300

Priedai

Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Kai ženklavimo aukštis 300 mm	443510 300
---	------------