



Skaitmeninis gylmatis TWIN CAL IP 67, Matavimo diapazonas: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418695 200
GTIN	7630041106480
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ekranas 11 mm, IP67 apsaugos laipsnis, „Soft touch“ korpusas, 12000valandų veikimo trukmė, persijungimas į taupymo režimą po 10min. automatinis išsijungimas po 2h, TLC-TWIN sąsaja, matavimo plokštuma 4 mm pločio.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Universalus, tinka matuoti gylį, kiaurymes, iškyšas, plotį ir atstumus.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 08081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siūstuvai Nr. 498921 dyd. BT.

Techninis aprašymas

LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Kalibravimas	A1
Tiltelio ilgis	100 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja

Matavimo liniuotės skersmuo	15×4 mm
Eksplotavimo trukmė	12000 h
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB