




Radialinio mušimo matuoklis su šlifauta matavimo plokštuma be indikatoriaus, Viršūnės aukštis: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	443000 50
GTIN	4030234000169
Produktų klasė	46K

Aprašymas

Modelis:

Matavimo stovas: su reguliatoriumi ir tvirtinimo kiauryme 8 H7. Skersinė svirtis reguliuojamo aukščio ir pasukama į visas puses.

Galinės galvutės: stumdomos.

Kairioji galinė galvutė su fiksuota viršūne, dešinioji - su judančia.

Matavimo kreipiančiosios: tiksliai nušlifautos, su 2 T formos grioveliais. Galinių galvučių (tolerancija H7) arba matavimo stovo tvirtinimui.

Lygumas pagal DIN 876/1.

Paskirtis:

Apvalumo bei lygumo matavimui bei lygiagretumo ir skersmenų palyginimui.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo kreipiančiosios su atramomis, matavimo stovas Atraminės galvutės be prizmių.

Techninis aprašymas

Atraminės plokštės ilgis	350 mm
Skersinės svirties ilgis	60 mm
Stulpo Ø	16 mm
Atraminės plokštės plotis	100 mm
Atraminių galvučių šonų arba aukščio lygumas	±0,01 mm
Svoris	8 kg

Viršūnės aukštis	50 mm
visas aukštis be matavimo stovo	110 mm
T griovelio plotis H7	10 mm
Skersinės svirties Ø	16 mm
Pinolės Ø	16 mm
Stovo aukštis	150 mm
Maksimalus atstumas tarp atraminių centrų	200 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
maksimali poros keliamoji galia	10 kg
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas

Priedai

Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio Kai maksimalus ruošinio Ø 32 mm	443050 32
Balansavimo įtaisų pora Viršūnei, kurios aukštis 50/75 mm	443160 50/75
Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 200 mm	443295 200
Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 130 mm	443295 130