


**PLANOLITH****Universalus tikslųjų matavimų stalas granitas, Stalo ilgis: 260mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442550 260
GTIN	2050001037046
Produktų klasė	46H

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.

Kolona chromuota su didelio žingsnio sriegiu skersinės svirties reguliavimui. Nejudanti matavimo svirtis su **lygiagrečiai judančiu tiksliu reguliatoriumi**. Tvirtinimo kiaurymė laikrodiniams ir rodykliniams indikatoriams, Ø 8 mm.

**Lygumas ≤ 2 μm.**

**Techninis aprašymas**

Stalo plotis	140 mm
Maksimalus matavimo aukštis	200 mm
Stulpo Ø	35 mm
Matavimo plokštumos plotis	140 mm
Matavimo plokštumos ilgis	200 mm
Svoris	9,5 kg

Išnešimas	120 mm
Stalo ilgis	260 mm
Norma	DIN 876
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

### Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------