

**Mahr****Skaitmeninis gylmatis IP 67 su wi-fi, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418703 300
GTIN	4059192003487
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Moderni, efektyvi matavimo sistema. Matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz.: atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr.418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5mm, 5mm ilgio. Didelis LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis, integruota, belaidė duomenų išvestis i-wi, atsparus drėgmei ir dulkėms, tarnavimo laikas apie 3 metus.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Belaidis duomenų perdavimas į i-wi imtuvą Nr. 498912.

**Techninis aprašymas**

LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Tiltelio ilgis	150 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	16x4 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm

Eksploatavimo trukmė	26000 h
Sąsaja	Mahr i wi nuotolinio valdymo sistema
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

## Priedai

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Papildomas tiltelis 300 mm	418610
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630
Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032