



Gylmatis, Matavimo diapazonas: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418300 200
GTIN	4045197203649
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Matavimo liniuotė ir Nonijaus skalė chromuotos. Reguliuojama Nonijaus skalė. Aiški ryški skalė. **Matavimo ir atraminės plokštumos tiksliai šlifuotos.** Naudojant papildomus tiltelius (Nr. 418744) galima padidinti matavimo plotą.

Priedai pasirinktinai:

Papildomi tilteliai Nr. 418744 dyd. 180 – 320 mm.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	11×4 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Pakuotė	Dėklas
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas

Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 180 mm	418744 180
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 320 mm	418744 320
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 260 mm	418744 260