




Radialinio mušimo matuoklis su šlifauta matavimo plokštuma be indikatoriaus, Viršūnės aukštis: 75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	443000 75
GTIN	4030234000176
Produktų klasė	46K

Aprašymas

Modelis:

Matavimo stovas: su reguliatoriumi ir tvirtinimo kiauryme 8 H7. Skersinė svirtis reguliuojamo aukščio ir pasukama į visas puses.

Galinės galvutės: stumdomos.

Kairioji galinė galvutė su fiksuota viršūne, dešinioji - su judančia.

Matavimo kreipiančiosios: tiksliai nušlifautos, su 2 T formos grioveliais. Galinių galvučių (tolerancija H7) arba matavimo stovo tvirtinimui.

Lygumas pagal DIN 876/1.

Paskirtis:

Apvalumo bei lygumo matavimui bei lygiagretumo ir skersmenų palyginimui.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo kreipiančiosios su atramomis, matavimo stovas Galinės galvutės viršuje su 90° prizmėmis necentruotų arba per ilgą dalį tvirtinimui (maksimalus detalės Ø 20 mm).

Techninis aprašymas

visas aukštis be matavimo stovo	150 mm
Atraminių galvučių šonų arba aukščio lygumas	±0,01 mm
Skersinės svirties ilgis	60 mm
Stovo aukštis	150 mm
Atraminės plokštės plotis	110 mm

T griovelio plotis H7	10 mm
Stulpo Ø	16 mm
Svoris	12 kg
Maksimalus atstumas tarp atraminių centrų	350 mm
Skersinės svirties Ø	16 mm
Pinolės Ø	16 mm
Atraminės plokštės ilgis	500 mm
Viršūnės aukštis	75 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
maksimali poros keliamoji galia	10 kg
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas

Priedai

Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio Kai maksimalus ruošinio Ø 32 mm	443050 32
Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 200 mm	443295 200
Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 130 mm	443295 130
Balansavimo įtaisų pora Viršūnei, kurios aukštis 50/75 mm	443160 50/75