


**PLANOLITH****Universalus tikslųjų matavimų stalas granitas, Stalo ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442550 300
GTIN	2050001037053
Produktų klasė	46H

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.

Kolona chromuota su didelio žingsnio sriegiu skersinės svirties reguliavimui. Nejudanti matavimo svirtis su **lygiagrečiai judančiu tiksliu reguliatoriumi**. Tvirtinimo kiaurymė laikrodiniams ir rodykliniams indikatoriams, Ø 8 mm.

**Lygumas ≤ 2 μm.**

**Techninis aprašymas**

Matavimo plokštumos plotis	200 mm
Matavimo plokštumos ilgis	240 mm
Stalo plotis	200 mm
Stulpo Ø	35 mm
Stalo ilgis	300 mm
Išnešimas	120 mm

Svoris	13 kg
Maksimalus matavimo aukštis	200 mm
Norma	DIN 876
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

### Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------