




## Radialinio mušimo matuoklis su šlifuota matavimo plokštuma be indikatoriaus, Viršūnės aukštis: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	443000 100
GTIN	4030234000183
Produktų klasė	46K

### Aprašymas

#### Modelis:

**Matavimo stovas:** su reguliatoriumi ir tvirtinimo kiauryme 8 H7. Skersinė svirtis reguliuojamo aukščio ir pasukama į visas puses.

**Galinės galvutės:** stumdomos.

Kairioji galinė galvutė su fiksuota viršūne, dešinioji - su judančia.

**Matavimo kreipiančiosios:** tiksliai nušlifuotos, su 2 T formos grioveliais. Galinių galvučių (tolerancija H7) arba matavimo stovo tvirtinimui.

**Lygumas pagal DIN 876/1.**

#### Paskirtis:

Apvalumo bei lygumo matavimui bei lygiagretumo ir skersmenų palyginimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo kreipiančiosios su atramomis, matavimo stovas Atraminės galvutės be prizmių.

### Techninis aprašymas

Viršūnės aukštis	100 mm
Skersinės svirties Ø	16 mm
visas aukštis be matavimo stovo	200 mm
Atraminės plokštės ilgis	700 mm
Atraminės plokštės plotis	180 mm
Skersinės svirties ilgis	125 mm

Maksimalus atstumas tarp atraminių centrų	450 mm
Stulpo Ø	22 mm
Atraminių galvučių šonų arba aukščio lygumas	±0,01 mm
Stovo aukštis	200 mm
Svoris	35 kg
Pinolės Ø	22 mm
T griovelio plotis H7	12 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
maksimali poros keliamoji galia	20 kg
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas

## Priedai

Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio Kai maksimalus ruošinio Ø 65 mm	443050 65
Balansavimo įtaisų pora Viršūnei, kurios aukštis 100 mm	443160 100