




Radialinio mušimo matuoklis RPG, Kai maksimalus ruošinio Ø: 30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	443300 30
GTIN	2050001944719
Produktų klasė	46L

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su iš anksto įveržtais rutuliniais guoliais.

Tipas RPG serijiniams matavimams su 2 nulenkiama laikikliais ir 1 matavimo slankikliu (išskyrus dyd.30).

Paskirtis:

Besisukančių dalių išorinių, vidinių ir lygių paviršių tikrinimo darbams. Dėl kompaktiškos konstrukcijos puikiai tinka matavimo projektoriams, optiniams koordinačių matavimo prietaisams bei kontūrų matuokliams.

Tikslumas:

Radialinio mušimo tikslumas **0,002 mm**.

Tiekimo sudėtis:

Su valdymo raktu ir galūstuvu (be indikatorių).

Priedai pasirinktinai:

Kryžminis slankiklis lygių paviršių matavimui. Matavimo slankiklis su atraminiu centru arba atraminiais ratukais. Šarnyrinė svirtis su matavimo priemonių laikikliu. Atraminiai ratukai iš kietlydinio.

Elektrinė pavara su reguliuojamu transformatoriumi. Pneumatinė lankstoma svirtis su įtempiamu ratuku.

Pastaba:

Visų tipų prietaisus galima papildomai užsisakyti su kito tipo ratukais (ratukai su grioveliais arba lygūs).

Techninis aprašymas

Ratukų tipas	cilindriniai ratukai
Svoris	10,5 kg
Atraminės plokštės ilgis	120 mm
skirta detalių Ø	3 - 30 mm
Atraminės plokštės plotis	120 mm
Rulono Ø	30 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	30 mm
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas