




Gylmatis su kabliu, Matavimo diapazonas: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418500 200
GTIN	4045197203694
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Lenkta siaura matavimo liniuotė su padalomis abiejose pusėse. Perkėlus matavimo liniuotę **galima naudoti ir kaip įprastą slankmatį - gylmatį**. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifotos.

Tiekimo sudėtis:

Dyd. 500L dėžutėje.

Techninis aprašymas

Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	8×3 mm
Kablįo matmuo b	5 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Kablįo matmuo a	20 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Pakuotė	Dėklas
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385

Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A2
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis-gylmatis su kabliu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021230 200
KalibravimasGylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021220 200