




Radialinio mušimo matuoklis su šlifuoja matavimo plokštuma be indikatoriaus, Viršūnės aukštis: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	443000 150
GTIN	4030234000305
Produktų klasė	46K

Aprašymas

Modelis:

Matavimo stovas: su reguliatoriumi ir tvirtinimo kiauryme 8 H7. Skersinė svirtis reguliuojamo aukščio ir pasukama į visas puses.
Galinės galvutės: stumdomos.

Kairioji galinė galvutė su fiksuota viršūne, dešinioji - su judančia.
Matavimo kreipiančiosios: tiksliai nušlifautos, su 2 T formos grioveliais. Galinių galvučių (tolerancija H7) arba matavimo stovo tvirtinimui.
Lygumas pagal DIN 876/1.

Paskirtis:

Apvalumo bei lygumo matavimui bei lygiagretumo ir skersmenų palyginimui.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo kreipiančiosios su atramomis, matavimo stovas Atraminės galvutės be prizmių.

Techninis aprašymas

Pinolės Ø	22 mm
Atraminės plokštės ilgis	700 mm
Atraminės plokštės plotis	180 mm
Svoris	38 kg
Atraminių galvučių šonų arba aukščio lygumas	±0,01 mm
Stulpo Ø	22 mm

Viršūnės aukštis	150 mm
Maksimalus atstumas tarp atraminių centrų	450 mm
Stovo aukštis	250 mm
visas aukštis be matavimo stovo	250 mm
Skersinės svirties ilgis	125 mm
Skersinės svirties Ø	16 mm
T griovelio plotis H7	12 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
maksimali poros keliamoji galia	20 kg
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas

Priedai

Balansavimo įtaisų pora Viršūnei, kurios aukštis 100 mm	443160 100
Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio Kai maksimalus ruošinio Ø 65 mm	443050 65