



Mažas matavimo staliukas, Tipas: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris

442930 50

GTIN

4030234000008

Produktų klasė

46K

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lietas padas su stabilium matavimo pagrindu ir tvirtu indikatoriaus laikikliu. Stalo paviršius grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Laikrodinio indikatoriaus jungiamojo antgalio Ø 8 mm. Stalo paviršius su grioveliais dulkėms. Stabili konstrukcija be tikslaus regulatoriaus.

Lygumas ≤ 5 µm.

Kalibravimas: D1

Išnešimas: 49 mm

Maksimalus matavimo aukštis: 100 mm

Stulpo Ø: 22 mm

Stalo Ø: 50 mm

Bendras aukštis: 200 mm

Svoris: 2,3 kg

Techninis aprašymas

Stulpo Ø

22 mm

Išnešimas

49 mm

Svoris

2,3 kg

Maksimalus matavimo aukštis	100 mm
Bendras aukštis	200 mm
Stalo Ø	50 mm
Norma	DIN 876/0
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Mažas matavimo staliukas

Paslaugos

Kalibravimas Matavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	016220 400X400
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Matavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400