




## Radialinio mušimo matuoklis RPG, Kai maksimalus ruošinio Ø: 40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	443300 40
GTIN	2050001944726
Produktų klasė	46L

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta konstrukcija su iš anksto įveržtais rutuliniais guoliais.  
Tipas RPG serijiniams matavimams su 2 nulenkiamais laikikliais ir 1 matavimo slankikliu (išskyrusdyd.30).

#### Paskirtis:

Besisukančių dalių išorinių, vidinių ir lygių paviršių tikrinimo darbams.

#### Tikslumas:

Radialinio mušimo tikslumas **0,002 mm**.

#### Tiekimo sudėtis:

Su valdymo raktu ir galąstuvu (be indikatorių).

#### Priedai pasirinktinai:

Kryžminis slankiklis lygių paviršių matavimui. Matavimo slankiklis su atraminiu centru arba atraminiais ratukais. Šarnyrinė svirtis su matavimo priemonių laikikliu. Atraminiai ratukai iš kietlydinio.

Elektrinė pavara su reguliuojamu transformatoriumi. Pneumatinė lankstoma svirtis su įtempiamu ratuku.

#### Pastaba:

Visų tipų prietaisus galima papildomai užsisakyti su kito tipo ratukais (ratukai su grioveliais arba lygūs).

### Techninis aprašymas

Rulono Ø	55 mm
Svoris	11 kg
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Ratukų tipas	Ratukai su grioveliais
Atraminės plokštės ilgis	400 mm
Atraminės plokštės plotis	160 mm
skirta detalių Ø	2 - 40 mm
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas