



Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio, Kai maksimalus ruošinio Ø: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	443050 32
GTIN	4030234000435
Produktų klasė	46K

Aprašymas

Paskirtis:

Neišcentruotų arba per ilgų dalių tvirtinimui.
Tinka ir skirtingų diametrų detalėms.

Tinka:

Radialinio mušimo matuoklis Nr. 443000 dyd. 50 ir 75 / 443210.

Techninis aprašymas

kai maksimalus ruošinio Ø	32 mm
Viršūnės aukštis	66 (kai d = 10) mm
Griovelių spraustuko plotis h6	10 mm
Ø ribos	2 - 32 mm
maksimali poros keliamoji galia	20 kg
Produkto rūšis	Diskinis balansavimo prietaisas

