



Mažas matavimo staliukas, Tipas: 68



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442930 68
GTIN	4030234000015
Produktų klasė	46K

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lietas padas su stabiliu matavimo pagrindu ir tvirtu indikatoriaus laikikliu. Stalo paviršius grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laikrodinio indikatoriaus jungiamojo antgalio Ø 8 mm. Stalo paviršius su grioveliais dulkėms. Stabili konstrukcija be tikslaus reguliatoriaus.

Lygumas ≤ 5 μm.

Kalibravimas: D1

Išnešimas: 90 mm

Maksimalus matavimo aukštis: 100 mm

Stulpo Ø: 22 mm

Skersinės svirties Ø: 18 mm

Stalo ilgis: 68 mm

Stalo plotis: 60 mm

Techninis aprašymas

Stalo plotis	60 mm
Bendras aukštis	200 mm
Stulpo Ø	22 mm

Skersinės svirties Ø	18 mm
Maksimalus matavimo aukštis	100 mm
Išnešimas	90 mm
Stalo ilgis	68 mm
Svoris	3,5 kg
Norma	DIN 876/0
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Mažas matavimo staliukas

Paslaugos

Kalibravimas Matavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	016220 400X400
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Matavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400