




Gylmatis su kabliu, Matavimo diapazonas: 500Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418500 500L
GTIN	4045197203724
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Lenkta siaura matavimo liniuotė su padalomis abiejose pusėse. Perkėlus matavimo liniuotę **galima naudoti ir kaip įprastą slankmatį - gylmatį**. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifotos.

Tiekimo sudėtis:

Dyd. 500L dėžutėje.

Techninis aprašymas

Kablo matmuo b	10 mm
Kablo matmuo a	36 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	20×5 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Tiltelio ilgis	250 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,1 mm
Norma	ISO 13385

Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A2
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasGylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021220 500
DAkKS kalibravimasSlankmatis-gylmatis su kabliu Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021230 500