




## Radialinio mušimo matuoklis RPG, Kai maksimalus ruošinio Ø: 50mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 443300 50     |
| GTIN             | 2050001944733 |
| Produktų klasė   | 46L           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta konstrukcija su iš anksto įveržtais rutuliniais guoliais.  
Tipas RPG serijiniams matavimams su 2 nulenkiamais laikikliais ir 1 matavimo slankikliu (išskyrus dyd.30).

#### Paskirtis:

Besisukančių dalių išorinių, vidinių ir lygių paviršių tikrinimo darbams.

#### Tikslumas:

Radialinio mušimo tikslumas **0,002 mm**.

#### Tiekimo sudėtis:

Su valdymo raktu ir galastuvu (be indikatorių).

#### Priedai pasirinktinai:

Kryžminis slankiklis lygių paviršių matavimui. Matavimo slankiklis su atraminiu centru arba atraminiais ratukais. Šarnyrinė svirtis su matavimo priemonių laikikliu. Atraminiai ratukai iš kietlydinio.

Elektrinė pavara su reguliuojamu transformatoriumi. Pneumatinė lankstoma svirtis su įtempiamu ratuku.

#### Pastaba:

Visų tipų prietaisus galima papildomai užsisakyti su kito tipo ratukais (ratukai su grioveliais arba lygūs).

### Techninis aprašymas

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Atraminės plokštės ilgis | 400 mm |
|--------------------------|--------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Rulono Ø                  | 50 mm                                  |
| skirta detalių Ø          | 4 - 50 mm                              |
| Atraminės plokštės plotis | 160 mm                                 |
| kai maksimalus ruošinio Ø | 50 mm                                  |
| Ratukų tipas              | cilindriniai ratukai                   |
| Svoris                    | 11 kg                                  |
| Produkto rūšis            | Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas |