



## Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio, Kai maksimalus ruošinio Ø: 65mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	443050 65
GTIN	4030234000428
Produktų klasė	46K

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Neišcentruotų arba per ilgų dalių tvirtinimui.  
Tinka ir skirtingų diametrų detalėms.

#### Tinka:

Radialinio mušimo matuoklis Nr. 443000 dyd. 100 ir 150.

### Techninis aprašymas

Viršūnės aukštis	99 (kai d = 10) mm
Griovelių spraustuko plotis h6	12 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	65 mm
Ø ribos	2 - 65 mm
maksimali poros keliamoji galia	30 kg
Produkto rūšis	Diskinis balansavimo prietaisas

