

Garant
Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, Ø DC h8: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	114200 4
GTIN	4045197015488
Produktų klasė	11B

Aprašymas
Modelis:

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę.

Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.

Glotniai šlifuotas paviršius.

Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	43 mm
Nominalusis Ø D _c	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pastūma f apdirbant ilgadožlį aliuminį ir plastiką	0,05 mm/aps,
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	37 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		