

**Dvišakis gylmatis, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418520 200
GTIN	4045197203731
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Liniuotė ir Nonijaus skalė matinės, su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifotos.

Paskirtis:

Universaliai tinka gylio, tarpų, kiaurymių ir griovelių matavimams, ypač kiaurymėse. Atkreipkite dėmesį į matmenį a.

Techninis aprašymas

Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	10×3 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Kablio matmuo a	23 mm
Pakuotė	Dėklas
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A2
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasGylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021220 200
DAkS kalibravimasSlankmatis-gylmatis su kabliu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021230 200