



Mažas matavimo staliukas, Tipas: 115



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442930 115
GTIN	4030234000374
Produktų klasė	46K

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lietas padas su stabiliu matavimo pagrindu ir tvirtu indikatoriaus laikikliu. Stalo paviršius grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laikrodinio indikatoriaus jungiamojo antgalio Ø 8 mm. Stalo paviršius su grioveliais dulkėms. Stabili konstrukcija be tikslaus reguliatoriaus.

Lygumas ≤ 5 µm.

Kalibravimas: D1

Išnešimas: 135 mm

Maksimalus matavimo aukštis: 150 mm

Stulpo Ø: 28 mm

Skersinės svirties Ø: 20 mm

Stalo ilgis: 115 mm

Stalo plotis: 98 mm

Techninis aprašymas

Bendras aukštis	284 mm
Išnešimas	135 mm
Svoris	7,1 kg

Stalo plotis	98 mm
Maksimalus matavimo aukštis	150 mm
Stalo ilgis	115 mm
Stulpo Ø	28 mm
Skersinės svirties Ø	20 mm
Norma	DIN 876/0
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Mažas matavimo staliukas

Paslaugos

Kalibravimas Matavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	016220 400X400
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Matavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400