

Mitutoyo**Skaitmeninis gyلماتis su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418710 750
GTIN	4946368377087
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiame ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Papildomi tilteliai Nr. 418744.

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Padalos vertė	0,01 mm
Tiltelio ilgis	250 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 750 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	20×6 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos

Matavimo nuokrypis E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 320 mm	418744 320
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 260 mm	418744 260
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 180 mm	418744 180
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357