

Garant**Pirminio / paruošiamojo reguliavimo įtaisas, Tipas: VG1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Produktų klasė	31E

Aprašymas**Modelis:**

- 15 colių liečiamasis ekranas, intuityvus ir paprastas valdymas simboliais.
- Kalibravimo įtaisas prie bazinio kūgio arba adapterio.
- Skaitmeninė kamera, priartinanti iki 24 kartų.
- Greitas abiejų ašių reguliavimas (X / Z) po vieną arba abi kartu.
- Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X / Z).
- Suklys su 4×90° indeksuojamu posūkio kampu ir suklio blokatoriumi.
- Suklio koncentriškumo arba ašiškumo klaida maks. 2 μm.

Įrenginys veikia kartu su pasirinktinai įsigyjamais, pritaikytais Hoffmann Group Connected programinės įrangos sprendimais.

Privalumai:

Su šiuo prietaisu Jūs neabejotinai pagerinsite savo gamybos procesų automatizavimą bei skaitmenizavimą. Kartu naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį didėja darbo našumas.

Paskirtis:

Įrankių matavimui ir derinimui darbo vietoje.

Tiekimo sudėtis:

Su kalibravimo įtaisu, klaviatūra, skardinėmis lentynėlėmis, pjovimo briaunų valytuvu ir matavimui skirta programine įranga pagrindinėmis kalbomis.

Priedai pasirinktinai:

- Apatinė spintelė Nr. 354767.
- Adapteriai Nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.

- Etikečių spausdintuvas Nr. 085505 dyd. LW550 (DYMO).
- Etiketės Nr. 085565.
- Dangčio gaubtas Nr. 354789 dyd. 1.

Pastaba:

Paveikslėlis gali skirtis nuo originalo.

Techninis aprašymas

Svoris	150 kg
Matavimo valdymas	PC matavimo elektroninės priemonės
Pagrindo plotis	860 mm
Gylis	590 mm
Bendras plotis	1500 mm
Greitas reguliavimas	elektromagnetinis
Matavimo būdas	Vaizdo apdorojimas 15 colių jutikliniame ekrane
Aukštis	1060 mm
Bazinis kūgis	SK50
sraigto apkrova	100 kg
Matavimo diapazonas X	400 mm
Matavimo diapazonas Z	500 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	VG1
Sąsaja	Hoffmann Group Connected
Produkto rūšis	Reguliavimo prietaisas

Priedai

Adreso etikečių rinkinys, baltos Etiketės plotisxilgis 36X89 mm	085565 36X89
Nuo dulkių saugantis gaubtas, 2 dalių Tipas 1	354789 1

Bazinė spinta paruošiamojo reguliavimo prietaisui Plotis 1500 mm	354767 1500
Adreso etikečių rinkinys, baltos Etiketės plotisxilgis 28X89 mm	085565 28X89
Matavimo prietaisas pjovimo briaunos padėties nustatymui	354785
Pjovimo briaunos valytuvas	354788
AdapterisSK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H100	354775 50/H100
AdapterisSK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V40	354773 50/V40
AdapterisSK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V20	354773 50/V20
AdapterisSK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V30	354773 50/V30
AdapterisSK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V50	354773 50/V50
AdapterisSK50 / PSC SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė PSC 50/C63	354777 50/C63
AdapterisSK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V16	354773 50/V16
AdapterisSK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V25	354773 50/V25
AdapterisSK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H50	354775 50/H50
AdapterisSK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H63	354775 50/H63
AdapterisSK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H40	354775 50/H40
AdapterisSK50 / PSC SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė PSC 50/C32	354777 50/C32
AdapterisSK50 / PSC SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė PSC 50/C40	354777 50/C40
AdapterisSK50 / PSC SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė PSC 50/C50	354777 50/C50
	354777 50/C80

AdapterisSK50 / PSC SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė
PSC 50/C80
