

HOLEX**Mažas matavimo staliukas, Tipas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442934 80
GTIN	4045197551269
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas lietas padas su stabiliu matavimo pagrindu ir tvirtu indikatoriaus laikikliu. Stalo paviršius grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Laikrodinio indikatoriaus jungiamojo antgalio Ø 8 mm. Stalo paviršius su grioveliais dulkėms. Stabili konstrukcija be tikslaus reguliatoriaus.

Lygumas ≤ 5 µm.

Kalibravimas: D1

Išnešimas: 60 mm

Maksimalus matavimo aukštis: 110 mm

Stulpo Ø: 24,4 mm

Stalo ilgis: 80 mm

Stalo plotis: 80 mm

Bendras aukštis: 210 mm

Techninis aprašymas

Išnešimas	60 mm
Stalo plotis	80 mm
Svoris	2,5 kg

Maksimalus matavimo aukštis	110 mm
Stulpo Ø	24,4 mm
Stalo ilgis	80 mm
Bendras aukštis	210 mm
Norma	DIN 876/0
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Mažas matavimo staliukas

Paslaugos

Kalibravimas Matavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	016220 400X400
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940