

Mitutoyo

Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas, Ženklinimo aukštis: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445152 1000
GTIN	4946368583341
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Veikia su baterija, naudojant labai mažai elektros energijos. Vertės fiksavimo mygtukas – mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. Visos svarbios detalės iš grūdinto metalo. Dvi lygiagrečiai stovinčios grūdintos kolonos su frezuotomis plokštumomis vidinėje pusėje suteikia itin gerą stabilumą (dyd. 1000 su 3 matavimo stulpeliais). **2 išankstinio nustatymo vertės** suteikia galimybę išsaugoti atskaitos taškus (pvz.: granito plokštės ir ruošinio). **Ženklinimo adata su kietmetalio galu.** Tvirtas padas su grūdintu ir pritrintu pagrindu. Kitoje ekrano korpuso pusėje įtaisyta reguliavimo svirtis ir rifliuotas ratukas tiksliems nustatymams.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 dangtelis, 1 HM ženklinimo adata Nr. 443510.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 445180 svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams, centravimo antgalis Nr. 445250, kampainis Nr. 453500, laikiklis Nr. 453520 ir duomenų kabelis Nr. 497080.

Techninis aprašymas

Pado plotis	150 mm
-------------	--------

Ženklavimo aukštis	1000 mm
Pado ilgis	250 mm
Leistina paklaida	0,07 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	3500 h
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024630 1000
DAkkS kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024640 1000

Priedai

Universalusis kampamatis su lupa Bėgelio ilgis 150 mm	453500 150
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Universalusis kampamatis su lupa Bėgelio ilgis 500 mm	453500 500

Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Laikiklis su reguliuojamu fiksatoriumi	445180
Universalusis kampamatis su lupa Bėgelio ilgis 300 mm	453500 300
Siūstuvai Tipas S1	498966 S1
Laikiklis kampamačiui tvirtinti	453520
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Kai ženklavimo aukštis 200 mm	443510 200
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Kai ženklavimo aukštis 300 mm	443510 300