



## T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 2020200



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 375300 2020200 |
| GTIN             | 4020772084325  |
| Produktų klasė   | 35A            |

### Aprašymas

#### Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Standartinis**, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6–M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14–M24).

#### Standartas:

**DIN 787**

#### Tiekimo sudėtis:

**Kartu** su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

#### Pastaba:

· **Paaiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

### Techninis aprašymas

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Aukštis k                   | 12 mm             |
| Kaladėlės plotis e          | 32 mm             |
| siauras kaladėlės plotis a  | 19,7 mm           |
| T griovelio nominalus dydis | 20 mm             |
| Sriegio ilgis b             | 125 mm            |
| Sriegis G                   | M20               |
| Ilgis l                     | 200 mm            |
| Tipas                       | 787               |
| Produkto rūšis              | Griovelių varžtas |

