

**Mahr**

## Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklinimo aukštis: 350mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	445000 350
GTIN	4059192016807
Produktų klasė	43B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ryškus, 12 mm aukščio LCD ekranas. Ergonominis, stabilus padas su grūdintu ir nugludintu pagrindu, juda lengvai ir be trūkčiojimų. Slankiklis ir bėgelis iš grūdinto nerūdijančio plieno. Didelė rankena pozicionavimui ir matavimui. Papildomas **tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas**.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 ženklinimo adata su kietlydinio galu Nr. 445002.

#### Priedai pasirinktinai:

Laikikliai svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams Nr. 445004, duomenų perdavimo laidas Digimatic Nr. 498940.

### Techninis aprašymas

Pado ilgis	180 mm
Pado plotis	98 mm
Svoris	4,8 kg
Matavimo liniuotės skerspjūvis	35×15 mm
Ženklinimo aukštis	350 mm

Leistina paklaida	0,04 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

## Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Priedai

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Atsarginė ženklinimo adata, dengta kietlydiniu	445002
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Įmuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498938 USB2

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498975