

**T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 161463****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375300 161463 |
| GTIN | 4020772080938 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas**Modelis:**

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6–M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14–M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Kartu su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kaladėlės plotis e | 25 mm |
| Sriegio ilgis b | 45 mm |
| T griovelio nominalus dydis | 16 mm |
| Aukštis k | 9 mm |
| siauras kaladėlės plotis a | 15,7 mm |
| Sriegis G | M14 |
| Ilgis l | 63 mm |
| Tipas | 787 |
| Produkto rūšis | Griovelių varžtas |

