

Mahr

Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklavimo aukštis: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445000 600
GTIN	4059192016814
Produktų klasė	43B

Aprašymas

Modelis:

Ryškus, 12 mm aukščio LCD ekranas. Ergonominis, stabilus padas su grūdintu ir nugludintu pagrindu, juda lengvai ir be trūkčiojimų. Slankiklis ir bėgelis iš grūdinto nerūdijančio plieno. Didelė rankena pozicionavimui ir matavimui. Papildomas **tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas**.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 ženklavimo adata su kietlydinio galu Nr. 445002.

Priedai pasirinktinai:

Laikikliai svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams Nr. 445004, duomenų perdavimo laidas Digimatic Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Pado plotis	98 mm
Svoris	6,2 kg
Ženklavimo aukštis	600 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis	35×15 mm
Pado ilgis	180 mm

Leistina paklaida	0,05 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Priedai

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498938 USB2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032

Atsarginė ženklavimo adata, dengta kietlydiniu

445002