



T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 222080



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375300 222080
GTIN	4020772081058
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6–M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14–M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Kartu su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

siauras kaladėlės plotis a	21,7 mm
Kaladėlės plotis e	35 mm
Aukštis k	14 mm
T griovelio nominalus dydis	22 mm
Sriegio ilgis b	55 mm
Sriegis G	M20
Ilgis l	80 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

