



Skaitmeninis gylmatis, Matavimo diapazonas: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418802 500
GTIN	4045197528896
Produktų klasė	42A

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus slydimas dėl **dvigubos prizminės kreipiančiosios**. Matavimo tiltelis iš aliuminio su dviem pasuktomis 90° kiaurymėmis (M2,5) matavimo antgalių fiksavimui.

Tiekimo sudėtis:

Su matavimo liestuku Nr.434900 dyd.2, 3, matavimo tilteliais (150, 300 ir 450 mm), 1 baterija Nr.081560 dyd. LR44 ir patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai bei antgaliai Nr. 434900 – 434915 su sriegiais M2,5.

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skersmuo	23,5 × 9 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR44
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos

Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4

Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas LR44	081560 LR44
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2

Plieninis liestukas Tipas 14/20

434900 14/20