



## T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 1212160



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 375300 1212160 |
| GTIN             | 4020772081508  |
| Produktų klasė   | 35A            |

### Aprašymas

#### Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Standartinis**, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6–M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14–M24).

#### Standartas:

**DIN 787**

#### Tiekimo sudėtis:

**Kartu** su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

#### Pastaba:

· **Paaiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

### Techninis aprašymas

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Sriegio ilgis b             | 100 mm            |
| Kaladėlės plotis e          | 18 mm             |
| Aukštis k                   | 7 mm              |
| T griovelio nominalus dydis | 12 mm             |
| siauras kaladėlės plotis a  | 11,7 mm           |
| Sriegis G                   | M12               |
| Ilgis l                     | 160 mm            |
| Tipas                       | 787               |
| Produkto rūšis              | Griovelių varžtas |

