

Mitutoyo

Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su signaliniu liestuku, Ženklinimo aukštis: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

445222 300

GTIN

2050001062291

Produktų klasė

44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Veikia su baterija, naudojant labai mažai elektros energijos.

Vertės fiksavimo mygtukas – mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. Visos svarbios detalės iš grūdinto metalo. Dvi lygiagrečiai stovinčios grūdintos kolonos su frezuotomis plokštumomis vidinėje pusėje suteikia itin gerą stabilumą (dyd. 1000 su 3 matavimo stulpeliais).

2 išankstinio nustatymo vertės suteikia galimybę išsaugoti atskaitos taškus (pvz.: granito plokštės ir ruošinio).

Ženklinimo adata su kietmetalio galu. Tvirtas padas su grūdintu ir pritrintu pagrindu. Kitoje ekrano korpuso pusėje įtaisyta reguliavimo svirtis ir rifliuotas ratukas tiksliems nustatymams. Papildomai **su signaliniu liestuku.** Ypač gerai tinka absoliutiesiems, palyginamiesiems matavimams ir grandininių matmenų matavimams.

Paskirtis:

Palietus matavimo paviršių, liestukas duoda akustinį signalą. Matavimo vertė išlieka net ir pajudinus matavimo įrankį (2 mm postūmis), patogus naudojimas. **Liestuko Ø išskaičiuojamas automatiškai.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 dangtelis, 1 HM ženklavimo adata Nr. 445230, 1 signalinis liestukas.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 445180 svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams, centravimo antgalis Nr. 445250, kampainis Nr. 453500, laikiklis Nr. 453520 ir duomenų laidas Nr. 497080.

Techninis aprašymas

Ženklavimo aukštis	300 mm
Pado plotis	91 mm
Pado ilgis	135 mm
Leistina paklaida	0,02 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	3500 h
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

Paslaugos

DAkS kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024640 300
Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024630 300

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Universalusis kampamatis su lupa Bėgelio ilgis 300 mm	453500 300
Atsarginė ženklinimo adata, dengta kietlydiniu	445230
Universalusis kampamatis su lupa Bėgelio ilgis 500 mm	453500 500
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Laikiklis su reguliuojamu fiksatoriumi	445180
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Laikiklis kampamačiui tvirtinti	453520
Universalusis kampamatis su lupa Bėgelio ilgis 150 mm	453500 150
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2