



## Skaitmeninis gylmatis, Matavimo diapazonas: 800mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	418802 800
GTIN	4045197529107
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus slydimas dėl **dvigubos prizminės kreipiančiosios**. Matavimo tiltelis iš aliuminio su dviem pasuktomis 90° kiaurymėmis (M2,5) matavimo antgalių fiksavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Su matavimo liestuku Nr.434900 dyd.2, 3, matavimo tilteliais (150, 300 ir 450 mm), 1 baterija Nr.081560 dyd. LR44 ir patikros protokolu.

#### Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai bei antgaliai Nr. 434900 – 434915 su sriegiais M2,5.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 800 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo liniuotės skersmuo	23,5 × 9 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Leistina paklaida	0,06 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR44
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos

Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20

Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas LR44	081560 LR44
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4

Plieninis liestukas Tipas 29/20

434900 29/20